

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.100

Kabelrangeringskapsling

Stat: 07.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.100 - Kabelrangeringskapsling for TS IT

For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

Funksjoner

Art.nr	TS 3313.100
Produktbeskrivelse	For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.
Fordeler	Optimalt feste av overflødige kabler og strukturert kabelhåndtering
Anvendelsesområder	Som kabelrangeringskapsling mellom fullt bestykkede nettverks- og serverracker Som tom kapsling for symmetrisk utjevning i kald-/varmgangsskott ved ulikt antall LCP-er i to skaprekker Som plassholder for enkel etterutrustning av LCP-installasjoner
Materiale	Stålplate Aluminium
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme med front- og bakdør Aluminiumsdør foran, lukket med svart designpanel, 180° hengsel Stålplatedør bak, lukket, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 3 TS systemchassis per montert til venstre og høyre Pakning
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Henvisning	For oppstilling på begynnelsen/slutten av en skaprekke trenger man en sidevegg

Funksjoner

Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	87.4
Bruttovekt	92
EAN	4028177708013
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---