

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Tilkoblingslange

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Tilkoblingslange

Fleksibel og avkortbar tilkoblingslange inkl. tosidig unionmutter for å / koble LCP-/LCU-en til en fast rørinstallasjon.

Funksjoner

Art.nr	SK 3313.614
Utførelse	Rack-kjøling CW
Produktbeskrivelse	Med vanntilkoblingssettet oppnår man en enkelt kjølevannstilkobling til LCU-er på en fast rørinstallasjon på bygningssiden. Slangene har en 90° bøy på den ene siden og et klemskall på den andre siden, som gjør at slangene kan forkortes.
Materiale	NBR (innvendig) med stålspiral og stoffinnlegg
Lengde	2,5 m
Vanntilkoblinger	G ¾" IG
Driftstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)	10 bar
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	5,08 kg
Bruttovekt	5,485 kg
Tolltariffnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK tilkoblingslange, for LCU CW 3313.610, lengde 2500 mm