

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 19.07.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basiscontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3329.104
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Utførelse	veggmontering
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Menge: 0 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	68.4
Bruttovekt	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Godkjenninger

Sertifikater

EAC

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK