


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.140

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 16.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.140 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Funksjoner

Art.nr	SK 3329.140
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2.700 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.900 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.950 W
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 3,7 A Ved 60 Hz: 3,8 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 6,8 A Ved 60 Hz: 7,6 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 710 m³/h Innvendig kretsløp: 640 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54

Funksjoner

Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,95 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.425 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.625 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.675 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.975 W
Forberedt for sikring	Motorvernbyter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	66.5
Bruttovekt	70
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177323094
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK