



SK 3329.610 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



Funksjoner

Art.nr	SK 3329.610
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,71 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW

Funksjoner

Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 17 A Ved 60 Hz: 22 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 44 A Ved 60 Hz: 42 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 710 m ³ /h Innvendig kretsløp: 640 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 1,36 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,5 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Forberedt for sikring	Trafobryter: 18...25 A

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	76 kg
Bruttovekt	76 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK kjøleaggregat Blue e, veggmontering, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BxHxD: 400 x 1580 x 295 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	FCC Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK