

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.640

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 02.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.640 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



Funksjoner

Art.nr	SK 3329.640
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,9 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 2 kW

Funksjoner

Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 3,3 A Ved 60 Hz: 3,4 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 6,8 A Ved 60 Hz: 7,6 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 1.200 m ³ /h Innvendig kretsløp: 1.200 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,73 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Motorvernbyter: 6,3...10 A
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	66,5 kg
Bruttovekt	70 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, 2.55 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, rustfritt stål

Godkjenninger

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK