

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3341.230

## Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

Stat: 14.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3341.230 - Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

## Lufteffekt 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3341.230
Produktbeskrivelse	Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell
Lufteffekt (frittblåsende)	480 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,36 A Ved 60 Hz: 0,33 A
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm
Viftenes akseavstand	85 mm
Antall vifter	3
Lydtryknivå	Ved 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,54 kg
Bruttovekt	2,727 kg
Tolltariffnummer	84145915

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring