

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3341.230

Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

Stat: 13.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3341.230 - Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

Lufteffekt 320 - 480 m³/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

Funksjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Art.nr | SK 3341.230 |
| Produktbeskrivelse | Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer. |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell |
| Lufteffekt (frittblåsende) | 480 m ³ /h |
| Måledriftsspennning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 0,36 A Ved 60 Hz: 0,33 A |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A |
| Dimensjoner | Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm |
| Viftenes akseavstand | 85 mm |
| Antall vifter | 3 |
| Lydtryknivå | Ved 50 Hz: 51 dB(A) |
| Driftstemperaturområde | -10 °C...55 °C |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 2,54 kg |
| Bruttovekt | 2,727 kg |
| Tolltariffnummer | 84145915 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkjenninger | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |