

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm)

Lufteffekt 320 - 480 m³/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Montering muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

Funksjoner

Art.nr	SK 3342.024
Produktbeskrivelse	Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Montering muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell
Lufteffekt (frittblåsende)	480 m ³ /h
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Måledriftsspenning	24 V (DC)
Driftsstrøm maks.	ved DC: 0,74 A
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smertesikring: 6 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm
Viftenes akseavstand	105 mm
Antall vifter	3
Lydtrykknivå	ved DC: 51 dB(A)
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,75 kg
Bruttovekt	1,86 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring