

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3350.230

# Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3350.230 - Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

## Lufteffekt 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer. Enkelt vedlikehold av viften takket være føringsramme.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3350.230
Produktbeskrivelse	Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Fordeler	Enkelt vedlikehold og bytte av viften takket være føringsramme
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell
Lufteffekt (frittblåsende)	320 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,24 A Ved 60 Hz: 0,22 A
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm
Viftenes akseavstand	85 mm
Antall vifter	2
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,8 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	2 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Vario Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 320 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

---

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring

---