

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3351.230

Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3351.230 - Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

Lufteffekt 320 - 480 m³/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer. Enkelt vedlikehold av viften takket være føringsramme.

Funksjoner

Art.nr	SK 3351.230
Produktbeskrivelse	Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Fordeler	Enkelt vedlikehold og bytte av viften takket være føringsramme
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell
Lufteffekt (frittblåsende)	480 m ³ /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,36 A Ved 60 Hz: 0,33 A
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm
Viftenes akseavstand	85 mm
Antall vifter	3
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg

Funksjoner

Bruttovekt	2,712 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Vario Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring
