

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.500

Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

Stat: 12.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.500 - Innskyvingsvifte Vario for 19" (482,6 mm)

Lufteffekt 320 - 480 m³/h

Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer. Enkelt vedlikehold av viften takket være føringsramme.

Funksjoner

Art.nr	SK 3352.500
Produktbeskrivelse	Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Fordeler	Enkelt vedlikehold og bytte av viften takket være føringsramme
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Inkl. klemlist og festemateriell
Lufteffekt (frittblåsende)	480 m ³ /h
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Måledriftsspenning	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,85 A Ved 60 Hz: 0,85 A
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 200 mm
Viftenes akseavstand	105 mm
Antall vifter	3
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,8 kg
Bruttovekt	1,976 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Vario Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHD: 482.6x44x200 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring