

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.600

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 01.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.600 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



Funksjoner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art.nr | SK 3361.600 |
| Utførelse | veggmontering |
| Fordeler | Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller |
| Materiale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Farge | RAL 9007 |
| Leveringsomfang | Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) Bormal Festemateriell |
| Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 | Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW |
| Måledriftsspenning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 2,7 A Ved 60 Hz: 2,7 A |

Funksjoner

| | |
|--|---|
| Maks. startstrøm | Ved 50 Hz: 6 A Ved 60 Hz: 9,6 A |
| Lufteffekt (frittblåsende) | Ytre kretsløp: 550 m ³ /h Innvendig kretsløp: 230 m ³ /h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78 |
| Utførelse | veggmontering |
| Dimensjoner | Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 280 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Kjølemiddel/kjølemedium | Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,28 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,18 t |
| Temperaturregulering | e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C) |
| Driftstemperaturområde | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 52 °C |
| Lagringstemperaturområde | -40 °C...70 °C |
| Innstillingsområde | 20 °C...52 °C |
| Merkeeffekt Pel | Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 28 bar |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 10 A |
| Henvisning til best.nr. | Leveringstid på forespørsel |
| Pakkeenhet | 1 stk. |

Funksjoner

| | |
|------------------|---------------|
| Nettovekt | 21.435 |
| Bruttovekt | 21.82 |
| Tolltariffnummer | 84158200 |
| EAN | 4028177429574 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Sertifikater | EAC |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
