

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.540

Varmeveksler luft-vann

Stat: 17.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.540 - Varmeveksler luft-vann veggmontering

Effektklasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.

Funksjoner

Art.nr	SK 3363.540
Utførelse	veggmontering Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Tetnings- og festemateriell
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,5 kW
Måledriftsspenning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,1 A Ved 60 Hz: 0,1 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1 - 10 bar
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger	½" slangetut G ¾" AG
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	1 °C...70 °C
Henvisning	Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 120 mm
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring