


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 21.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Funksjoner

Art.nr	SK 3366.110
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.050 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 14,3 A Ved 60 Hz: 14,7 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 43 A Ved 60 Hz: 47 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 910 m³/h Innvendig kretsløp: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 435 mm Høyde: 1.590 mm Dybde: 205 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54

Funksjoner

Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Menge: 0,7 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.075 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.265 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 20 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	68.4
Bruttovekt	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK