

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.140

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 02.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.140 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Funksjoner

Art.nr	SK 3366.140
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 980 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 3 A Ved 60 Hz: 3,1 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 8 A Ved 60 Hz: 8,8 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 910 m ³ /h Innvendig kretsløp: 860 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 435 mm Høyde: 1.590 mm Dybde: 205 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54

Funksjoner

Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Menge: 0,7 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.090 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.240 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.260 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Forberedt for sikring	Motorvernbyter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	61,75 kg
Bruttovekt	65 kg
Tolltariffnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---