

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.505

# Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 24.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.505 - Kjøleaggregat for veggmontering

## TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



## Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art.nr             | SK 3366.505   |
| Utførelse          | veggmontering<br>Flat   |
| Produktbeskrivelse | Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.   |
| Fordeler           | Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller   |
| Materiale          | Stålplate   |
| Farge              | RAL 7035  |
| Leveringsomfang    | Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal<br>Festemateriell<br>Integrert elektrisk kondensatfordamping<br>Montasjemateriell for montasjetype "innbygging"<br>Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering |

# Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511            | Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,25 kW<br>Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW<br>Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,85 kW<br>Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,92 kW |
| Måledriftsspenning                             | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Henvisning til best.nr.                        | Ved montering av kjøleaggregatet kan blindrammen 3377.000 inkl. montasjemateriell monteres. Denne gjør at kjøleaggregatet blir en lukket enhet.      |
| Driftsstrøm maks.                              | Ved 50 Hz: 6,5 A<br>Ved 60 Hz: 6,9 A   |
| Maks. startstrøm                               | Ved 50 Hz: 21 A<br>Ved 60 Hz: 23 A   |
| Lufteffekt (frittblåsende)                     | Ytre kretsløp: 910 m <sup>3</sup> /h<br>Innvendig kretsløp: 860 m <sup>3</sup> /h  |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69<br>Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79   |
| Utførelse                                      | veggmontering  |
| Spesialversjon                                 | Flat   |
| Dimensjoner                                    | Bredde: 435 mm<br>Høyde: 1.590 mm<br>Dybde: 205 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529                | Ytre kretsløp IP 34<br>Indre kretsløp IP 54  |
| Protection category NEMA                       | UL Type 12   |
| Kjølemiddel/kjølemedium                        | Kjølemiddel: R-513A<br>Mengde: 0,7 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 ekvivalent (CO2e): 0,44 t  |
| Temperaturregulering                           | e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)   |
| Driftstemperaturområde                         | 10 °C...55 °C  |
| Lagringstemperaturområde                       | -40 °C...70 °C   |
| Innstillingsområde                             | 20 °C...50 °C  |

# Funksjoner

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Merkeeffekt Pel               | Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,74 kW<br>Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,8 kW<br>Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,8 kW<br>Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 28 bar  |
| Forberedt for sikring         | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A   |
| Pakkeenhet                    | 1 stk.  |
| Nettovekt                     | 50 kg   |
| Bruttovekt                    | 59 kg   |
| Tolltariffnummer              | 84158200  |
| ETIM 9                        | EC000855  |
| ETIM 8                        | EC000855  |
| ECLASS 8.0                    | 27180704  |
| Produktbeskrivelse            | SK kjøleenhet Blue e, veggmontert, flat 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, B×H×D: 435×1590×204 mm   |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)  |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Declaration of conformity - F-gas regulation |