

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.520

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 17.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.520 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».

Funksjoner

Art.nr	SK 3366.520
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakking Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) Bormal Festemateriell Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,5 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Måledriftsspenning	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 7,8 A Ved 60 Hz: 8 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 25 A Ved 60 Hz: 27,5 A

Funksjoner

Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 910 m³/h Innvendig kretsløp: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,55
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 435 mm Høyde: 1.590 mm Dybde: 205 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 1 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,97 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,16 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,27 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Trafobryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	67 kg
Bruttovekt	67 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Funksjoner

ECLASS 8.0

27180704

Godkjenninger

Sertifikater

EAC

Forklaringer

Samsvarserklæring