

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3378.300 Liquid Cooling Package

Stat: 02.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3378.300 - Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Luft/vann-varmeveksler i rekkeskapsystem VX25. Passer til dybdene 600 eller 800 mm og 2000 mm høye VX25-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3378.300
Utførelse	Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Luft/vann-varmeveksler i rekkeskapsystem VX25. Passer til dybdene 600 eller 800 mm og 2000 mm høye VX25-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kjøleenhet som er klar for tilkobling, kablet på klemlist Frontdør med display Bakvegg Dokumentasjon på flere språk
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 350 W Ved 60 Hz: 350 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,65 A Ved 60 Hz: 2,62 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1: 6 bar
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Tilkoblingsklemme
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	7 °C...30 °C
Vanntilkoblinger	G ¾" IG
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)

# Funksjoner

Driftstemperaturområde	5 °C...70 °C
Henvisning	Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Lydtrykknivå	60 dB(A)
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	111,5 kg
Bruttovekt	121,5 kg
Tolltariffnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Liquid Cooling Package, luft/vann-varmeveksler for rekkeskapsystem VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 300 x 2000 x 600 mm

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring