

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3383.600

Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e

Stat: 04.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3383.600 - Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Energieffektiv Blue e takmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.



Funksjoner

Art.nr	SK 3383.600
Utførelse	for takmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) Bormal Festemateriell

Funksjoner

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 3,1 A Ved 60 Hz: 4,5 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 8,8 A Ved 60 Hz: 10,1 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 1.600 m ³ /h Innvendig kretsløp: 491 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4 Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Utførelse	for takmontering
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,41 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Pluggbar tilkoblingsklemmest
Driftssyklus	100 %
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C

Funksjoner

Innstillingsområde	20 °C...53 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,56 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,65 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	40
Bruttovekt	43
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177380073
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK