

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010 Skrusikringselementer

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Skrusikringselementer

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Funksjoner

Art.nr	SV 3418.010
Materiale	Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinner med senteravstand	60 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	D 02-E 18 (passhylse)
Merkeisolasjonsspenning U_i	690 V
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V, 3~
Henvisning	For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensjoner	Bredde: 27 mm Høyde: 209 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 25 mm ²
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning (L1 + L2)	400 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)	400 V (DC)
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 25 mm ²
Pakkeenhet	10 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1,69 kg
Bruttovekt	1,78 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,018
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivelse	SV Skrusikringselementer, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-25 mm ² , passhylse

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring