

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3418.040 Skrusikringselementer

Stat: 10.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.040 - Skrusikringselementer

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

## Funksjoner

Art.nr	SV 3418.040
Utførelse	Easy Connect
Materiale	Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar formontert element inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning og utvendige tilkoblingsklemmer
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	D 02-E 18 (passhylse)
Merkeisolasjonsspenning $U_i$	690 V
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V (DC) 400 V, 3~
Dimensjoner	Bredde: 41 mm Høyde: 251 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet

## Funksjoner

Måledriftsspenning (L1 + L2)	400 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)	400 V (DC)
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	1,5 kg
Bruttovekt	1,66 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,066
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivelse	SV Skrusikringselementer, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm <sup>2</sup> , passhylse, inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning

## Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring