

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-sikringslastskiller gr. 000

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH-sikringslastskiller gr. 000 for montasjeplateoppbygging

Funksjoner

Art.nr	SV 3431.000
Utførelse	For montasjeplateoppbygging
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 9011 Deksel: RAL 7035
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 10 mm Klemmeromhøyde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	100 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 89 mm Høyde: 141,5 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 50 mm ²
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 50 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,401 kg

Funksjoner

Bruttovekt	0,453 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,15
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, for montasjeplateoppbygging

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK