

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.020

## NH-sikringslastskiller gr. 000

Stat: 11.07.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.020 - NH-sikringslastskiller gr. 000



## Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 3431.020
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
For skinner med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	100 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 53 mm Høyde: 213 mm
Tilkobling av rundledere	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

## Funksjoner

---

Polantall	3-polet
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0.619
Bruttovekt	0.64
Kobberandel (kg / stk.)	0.15
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---