

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH-sikringslastskiller gr. 000

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH-sikringslastskiller gr. 000



Funksjoner

Art.nr	SV 3431.030
Utførelse	For 60 mm samleskinnesystemer
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	100 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 53 mm Høyde: 213 mm
Tilkobling av rundledere	2,5 - 50 mm ²

Funksjoner

Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	2,5 - 50 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,599 kg
Bruttvekt	0,62 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,15
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, effekt-utgang: nede

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK