

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040

Skrusikringselementer

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.040 - Skrusikringselementer

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Funksjoner

Art.nr	SV 3433.040
Utførelse	Easy Connect
Materiale	Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar formontert element inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning og utvendige tilkoblingsklemmer
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	D III-E 33 (pass-skrue)
Merkeisolasjonsspenning U_i	690 V
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	690 V (DC) 690 V, 3~
Henvisning	For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensjoner	Bredde: 71 mm Høyde: 251 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 16 mm ²
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet

Funksjoner

Måledriftsspenning (L1 + L2)	690 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)	690 V (DC)
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 16 mm ²
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,496 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,119
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivelse	SV Skrusikringselementer, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm ² , pass-skrue, inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring