


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3459.500 Tilkoblingsklemme

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3459.500 - Tilkoblingsklemme

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.

## Funksjoner

Art.nr	SV 3459.500
Produktbeskrivelse	For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket, passivisert
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	22,5 x 20 mm
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
Tilkobling av rundledere	70 - 185 mm <sup>2</sup>
For skinnetykkelse	10 mm
Pakkeenhet	15 stk.
Nettovekt	1,815 kg
Bruttovekt	2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsklemmer, 70-185 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 22,5x20 mm, for tverrsnitt (tykkelse) 10 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---