

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3528.010

PLS spesial-samleskinner E-Cu

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3528.010 - PLS spesial-samleskinner E-Cu

Lengder fra 495 mm til 2400 mm.



Funksjoner

Art.nr	SV 3528.010
Materiale	E-Cu
Skinnetykkelse	10 mm
Merkestrøm (maks.)	1 368 A
Tverrsnitt	900 mm ²
Henvisning	Kan avkortes hver for seg
Samleskinnetype	Samleskinne E-Cu
Passer for samleskinnesystem	PLS 1600
Pakker for best.nr.	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensjoner	Lengde: 895 mm
Passer for	Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet	3 stk.

Funksjoner

Nettovekt	21,72 kg
Bruttovekt	21,72 kg
Kobberandel (kg / stk.)	7,24
Tolltariffnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeskrivelse	SV PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 895 mm, PLS 1600, skinnetykkelse:10 mm, 900 mm ² tverrsnitt

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK