

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.181 Server-Teleskopschienen

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.181 - Server-Teleskopschienen for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.



## Funksjoner

Art.nr	IT 3659.181
Utførelse	For nivåavstand 470,65–599,65 mm
Produktbeskrivelse	Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.
Materiale	Stålplate
Belastning	30 kg
Henvisning	Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT VX VX IT Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,3 kg
Bruttovekt	2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklartert

# Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Server-teleskopskinner for TS, TS IT, VX, VX IT, for dybde 600 mm, uttrekk: 490 mm, for servere med maksimal bredde på 430 mm