

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191 Server-Teleskopschienen

Stat: 13.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Server-Teleskopschienen for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.



Funksjoner

Art.nr	IT 3659.191
Utførelse	For nivåavstand 573,65–701,65 mm
Produktbeskrivelse	Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.
Materiale	Stålplate
Belastning	30 kg
Henvisning	Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT VX VX IT Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	2,82 kg
Bruttvekt	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklartert

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Server-teleskopskinner for TS, TS IT, VX, VX IT, for dybde 800 mm, uttrekk: 573 mm, for servere med maksimal bredde på 430 mm