


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038

Påsats med skråkant

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - Påsats med skråkant for VX

For ettermontering av enkeltstående eller rekkekoblede VX25-skap i rustfritt stål, med størst mulig åpning i sammenkoblingspunktet mot nabotaket.



Funksjoner

Art.nr	SZ 4000.038
Tekniske data	Takoverbygg foran: 8 mm
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell og pakninger
Dimensjoner	Høyde foran: 35 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Henvisning til best.nr.	Oppgi fullstendig utførelseskode ved forespørsler eller bestilling. Leveringstid på forespørsel
Utførelsesnummer	Takvinkel: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°. Skapdybde: ... mm (max. 1200 mm) Skapdybde: ... mm 1 = for VX enkeltskap 2 = for sammenkoblet VX-endekap til venstre (hver med T-profilretning og tilkoblingstilbehør) 3 = for rekkekoblet VX-endekap til høyre (hver med T-profilretning og tilkoblingstilbehør) 4 = for sammenkoblet VX-skap i midten (hver med T-profilretning og tilkoblingstilbehør) Eksempel: 1 - 800 - 600 - 1 (feste med 30° takhelling - bredde 800 mm - dybde 600 mm - for VX enkeltskap)

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,1 kg
Tolltariffnummer	94039910
