

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4000.058

# Påsats med skråkant

Stat: 17.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.058 - Påsats med skråkant for VX

For ettermontering av enkeltstående eller sammenkoblede VX25-skap av stålplate, lakkert med størst mulig åpning i sammenkoblingspunktet til nabotaket.



## Funksjoner

Art.nr	SZ 4000.058
Tekniske data	Takoverbygg foran: 8 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell og pakninger
Dimensjoner	Høyde foran: 35 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Henvisning til best.nr.	Oppgi fullstendig utførelseskode ved forespørsler eller bestilling. Leveringstid på forespørsel

# Funksjoner

---

Utførelsesnummer	Takvinkel: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°. Skapdybde: ... mm (max. 1200 mm) Skapdybde: ... mm 1 = for VX enkeltskap 2 = for sammenkoblet VX-endekap til venstre (hver med T-profilteining og tilkoblingstilbehør) 3 = for rekkekoblet VX-endekap til høyre (hver med T-profilteining og tilkoblingstilbehør) 4 = for sammenkoblet VX-skap i midten (hver med T-profilteining og tilkoblingstilbehør) Eksempel: 1 - 800 - 600 - 1 (feste med 30° takhelling - bredde 800 mm - dybde 600 mm - for VX enkeltskap)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2 kg
Bruttvekt	2,1 kg
Tolltariffnummer	94039910

---