

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062 Operatørpanel HD

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Operatørpanel HD

Skjermer, PCer og andre komponenter med skjermer er hygienisk og sikkert beskyttet i operatørpanelet. Takvinkelen på 30° forhindrer gjenstander fra å bli satt på skapet, samt at væsker raskt renner av.

Funksjoner

Art.nr	HD 4000.062
Fordeler	Takhelling 30° framover Høydejusterbar montasjeplate for skjerm opptil 24" Holder for bord-TFT kan justeres i høyden for skjermer opptil 24"
Materiale	Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Vindu: Polykarbonat Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 Vindu: Polykarbonat
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Dør med vindu og innsatt pakning Høyrehengslet dør Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100
Opsjoner	uten vindu Montasjeplate i stedet for montasjekort Utsparing for Touch-panel i stedet for vindu Tastaturklaff HD
Dimensjoner	Bredde: 810 mm Høyde foran: 692 mm Høyde bak: 848 mm Dybde: 266 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 535 mm Høyde vindu: 325 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse dør	2 mm

Funksjoner

Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kode	IK08
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	33,2 kg
Bruttovekt	33,2 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101