

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.080

Vindu HD

Stat: 28.04.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.080 - Vindu HD

For å beskytte taster eller skjermer.

Funksjoner

Bestillingsnr.	HD 4000.080
Produktbeskrivelse	For å beskytte taster eller skjermer.
Fordeler	Stort synsfelt Spaltefri overgang mellom vindu og ramme Utenpåliggende hengsel Med T-håndtak for enkel åpning uten nøkkel
Materiale	Rammer: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 Vindu: Polykarbonat
Leveringsomfang	Inkl. 2 hengsler Inkl. T-håndtak Inkl. festemateriell
Vindusflate	Bredde vindu: 410 mm Høyde vindu: 320 mm
Dimensjoner	Bredde: 518 mm Høyde: 436 mm Dybde: 23 mm
Passer for	Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Monteringsmuligheter	For montering på flater
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	3,94 kg
Tolltariffnummer	39252000
EAN	4028177697041
ETIM 7.0	EC002620

Funksjoner

ECLASS 8.0

27181002