

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082

Vindu HD

Stat: 12.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Vindu HD

For å beskytte taster eller skjermer.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | HD 4000.082 |
| Produktbeskrivelse | For å beskytte taster eller skjermer. |
| Fordeler | Stort synsfelt Spaltefri overgang mellom vindu og ramme Utenpåliggende hengsel Med T-håndtak for enkel åpning uten nøkkel |
| Materiale | Rammer: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 Vindu: Polykarbonat |
| Leveringsomfang | Inkl. 2 hengsler Inkl. T-håndtak Inkl. festemateriell |
| Vindusflate | Bredde vindu: 352 mm Høyde vindu: 185 mm |
| Dimensjoner | Bredde: 470 mm Høyde: 290 mm Dybde: 65 mm |
| Passer for | Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-kode | IK08 |
| Monteringsmuligheter | For montering på flater |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 Type 13 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 2,84 kg |
| Bruttovekt | 2,896 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Tolltariffnummer | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | HD-vindu, med T-håndtak, BxH: 470x290 mm, rustfritt stål, 1.4301 |