

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.083

## Vindu HD

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.083 - Vindu HD

For å beskytte taster eller skjermer.

## Funksjoner

Art.nr	HD 4000.083
Produktbeskrivelse	For å beskytte taster eller skjermer.
Fordeler	Stort synsfelt Spaltefri overgang mellom vindu og ramme Utenpåliggende hengsel Med T-håndtak for enkel åpning uten nøkkel
Materiale	Rammer: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 Vindu: Polykarbonat
Leveringsomfang	Inkl. 2 hengsler Inkl. T-håndtak Inkl. festemateriell
Vindusflate	Bredde vindu: 400 mm Høyde vindu: 330 mm
Dimensjoner	Bredde: 518 mm Høyde: 436 mm Dybde: 65 mm
Passer for	Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK08
Monteringsmuligheter	For montering på flater
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,15 kg
Bruttovekt	4,206 kg

# Funksjoner

Tolltariffnummer	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	HD-vindu, med T-håndtak, BxH: 518x436 mm, rustfritt stål, 1.4301