

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240 Nivåføtter HD

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Nivåføtter HD

Nivåføtter HD reduserer rengjøringstiden takket være fullt tildekket og forseglede gjenger for å jevne ut gulvhellinger inntil en vinkel på 10° takket være fleksibel fotplate.

Funksjoner

Art.nr	HD 4000.240
Utførelse	uten gulvfeste
Fordeler	Hurtig rengjøring takket være fullstendig tildekking og tette gjenger Utjevning av gulvhellinger inntil en vinkel på 10° takket være fleksibel fotplate Rekkemonteringer kan også foretas på skrå gulv ved hjelp av et stort nivelleringsområde Sertifisering i henhold til 3-A sanitærstandarder
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell og pakninger
Belastning	Maks. 7000 N statisk for hver nivåfot
Dimensjoner	Gjenger: M12
Passer for	Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD VX VX SE TS
Nivelleringsområde	122 - 175 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,342 kg
Tolltariffnummer	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Funksjoner

Produktbeskrivelse

HD Nivåføtter, uten bunnfeste, rustfritt stål 1.4301