


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.300

Trykkutligningspropper

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.300 - Trykkutligningspropper

Trykkutligningspropper i rustfritt stål med integrert tetningsmembran, spesielt for kapslinger som utsettes for skiftende klimaforhold (f.eks. ved oppstilling utendørs).

Funksjoner

Art.nr	SZ 4000.300
Produktbeskrivelse	Spesielt når kapslinger utsettes for skiftende klimaforhold, kan det danne seg kondensvann i lukkede kapslinger på grunn av trykkforskjeller. Disse trykkforskjellene og dermed kondensdannelsen blir langt på vei forhindret pga. den integrerte tetningsmembranen i trykkutligningsproppen, i tillegg beskytter den mot fuktighet som trenger inn utenfra. Innbygging i vertikale flater for å beskytte mot tilsmussing.
Tekniske data	Tilkoblingsgjenge M12 x 1,5 Luftgjennomgang opptil 60 liter/time ved en trykkforskjell på 70 mbar
Materiale	Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Leveringsomfang	Inkl. motmutter
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X8 IP X9
Lengde	10 mm
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,1 kg
Bruttovekt	0,12 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

Funksjoner

ECLASS 8.0

27180715

Produktbeskrivelse

SZ trykkutligningspropper, rustfritt stål, 1.4305

Godkjenninger

Godkjenninger

UR + C-UR (recognized)