

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435 Kabelkanalkutter MC125

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Kabelkanalkutter MC125

For manuell tilpasning av fordelingskanaler, med justerbart lengdeanslag for materialet som skal bearbeides. Eloksert bæreflate med lasergravert målinndeling med millimeter- og tommeskala. Sikker bearbeiding med integrert fingerbeskyttelse. Beregnet for montering på arbeidsbenk.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.435
Produktbeskrivelse	For manuell tilpasning av fordelingskanaler, med justerbart lengdeanslag for materialet som skal bearbeides. Eloksert bæreflate med lasergravert målinndeling med millimeter og tommeskala. Sikker bearbeiding med integrert fingerbeskyttelse. Beregnet for montering på arbeidsbenk.
Fordeler	Muliggjør kosteffektiv manuell kapping av fordelingskanaler Letter avkorting av fordelingskanaler i forhold til å sage for hånd
Oppstillingsflate	Bredde: 1.332 mm Høyde: 798 mm Dybde: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides	125 mm

Funksjoner

Materiale som kan bearbeides	Plast
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14,3 kg
Bruttovekt	15,43 kg
Tolltariffnummer	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Produktbeskrivelse	Kabelkanalkutter MC125 for manuell kapping av kabelkanaler og deksler