

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Endehylser

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Endehylser løst

Med plastkrager.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.737
Utførelse	for manuell montasje for kabelmaskin Wire Terminal WT C
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	hvit
Lengde	12 mm
AWG	20
Innvendig diameter	2,6 mm
For tverrsnitt	0,5 mm ²
DIN-fargekode	Ja
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løst (10 VE à 100 stk.)
Pakkeenhet	1 000 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	0,105 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 0,5 mm ² , hvite, løse, 12 mm, 10×100

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------