


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.779 Endehylser

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.779 - Endehylser løst

Med plastkrager.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4050.779
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	blå
Lengde	10 mm
AWG	14
Innvendig diameter	4,2 mm
Rittal-fargekode	Ja
For tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løst
Pakkeenhet	500 stk.
Nettvekt	0,5 kg
Bruttvekt	0,083 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

## Funksjoner

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 14, 10 mm, blå , løse, 500 stk.

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------