

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.783 Endehylser

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.783 - Endehylser løst

Med plastkrager.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4050.783
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	grå
Lengde	12 mm
AWG	12
Innvendig diameter	4,8 mm
For tverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
DIN-fargekode	Ja
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.210
Leveringsform	løst
Pakkeenhet	500 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,5 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## Funksjoner

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivelse

Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12, grå, 12 mm, løse, 500 stk.

## Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)  
UR