

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.785 Endehylser

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.785 - Endehylser løst

Med plastkrager.

## Funksjoner

|                     |  |
|---------------------|--|
| Art.nr              | AS 4050.785  |
| Produktbeskrivelse  | Med plastkrager.   |
| Tekniske data       | Varmebestandig opp til 105 °C  |
| Materiale           | E-Cu, galvanisert<br>Plastkrager: Polypropylen   |
| Farge               | svart  |
| Lengde              | 12 mm  |
| AWG                 | 10   |
| Innvendig diameter  | 6,3 mm   |
| Rittal-fargekode    | Ja   |
| For tverrsnitt      | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Henvisning          | UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.<br>For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal. |
| Normer              | AEH DIN 46228  |
| Pakker for best.nr. | 4051.210   |
| Leveringsform       | løst   |
| Pakkeenhet          | 100 stk.   |
| Nettovekt           | 0,1 kg   |
| Bruttovekt          | 0,04 kg  |
| Tolltariffnummer    | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |

## Funksjoner

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivelse

Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 6 mm<sup>2</sup>, AWG 10, 12 mm, svarte, løse, 100 stk.

## Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)  
UR