

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785 Endehylser

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.785 - Endehylser løst

Med plastkrager.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.785
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	svart
Lengde	12 mm
AWG	10
Innvendig diameter	6,3 mm
Rittal-fargekode	Ja
For tverrsnitt	6 mm ²
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.210
Leveringsform	løst
Pakkeenhet	100 stk.
Nettovekt	0,1 kg
Bruttovekt	0,04 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funksjoner

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivelse

Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 6 mm², AWG 10, 12 mm, svarte, løse, 100 stk.

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)
UR