

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100

## Wire Station WS 540

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4051.100
Utførelse	Standard
Produktbeskrivelse	Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
Fordeler	Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal Integrert målelist for rask måling for hånd Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul Skuff med innlegg forberedt for verktøy
Leveringsomfang	Kablingsbord med elektrisk høydejustering Tilkoblingskabel 7 m Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter
Montasjetips	Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.

# Funksjoner

Inngangsspenning	230 V AC, 50 Hz
Dimensjoner	Bredde: 900 mm Høyde: 1.350 mm Dybde: 781 mm
Arbeidshøyde	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	95 kg
Bruttovekt	107 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Produktbeskrivelse	Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------