

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 Arbeidslys LED

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Arbeidslys LED for WS 540

For feste på bordplaten, med klemmeinnetning.



Funksjoner

Art.nr	AS 4051.105
Produktbeskrivelse	For feste på bordplaten, med klemmeinnetning.
Fordeler	Lysstyrke, blending- og flimringsfri belysning, homogent og uten skygger Valgbar fargetemperatur mellom varmhvit, via nøytral hvit til dagslyshvit øker konsentrasjonsevnen og reduserer trettheten Utmerket fargetroverdighet og sterk kontrast Aluminiums-fjærarm med 3D-hode-ledd, svingbar og kan festes for fri plassering av lyskilden
Tekniske data	Fjærarm: Lengde 970 mm Fargegjengivelse: 94 – 98 Ra Strålevinkel: 100°
Materiale	Lyskapsling: Aluminium Avbledning: Macrolon
Leveringsomfang	Arbeidslys LED Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	26 W
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmuligheter	Pluggnettdel (CEE 7/16) med AC-adapter
Lys	84 SMD lysdioder
Kapslingsklasse	III (SELV)

Funksjoner

Belysningsstrøm	2 930 lm
Pakker for best.nr.	4051.100
Driftstemperaturområde	-10 °C...40 °C
Måledriftsspenning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner	Bredde: 545 mm Høyde: 90 mm Dybde: 35 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg
Bruttovekt	4,2 kg
Tolltariffnummer	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivelse	LED-arbeidslys for WS 540, dimbar, 230 V / 50 Hz