


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.525 Endehylser

Stat: 04.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.525 - Endehylser løst

Med plastkrager.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4051.525
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	blå
Lengde	10 mm
AWG	14
Innvendig diameter	4,2 mm
For tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
DIN-fargekode	Ja
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løst (10 VE à 100 stk.)
Pakkeenhet	1 000 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	0,176 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

# Funksjoner

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 14, blå, 10 mm, løse (10 sett à 100 stk.), 1000 stk.

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------