


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.641 Endehylser

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.641 - Endehylser løst

Med plastkrager.

Funksjoner

Art.nr	AS 4051.641
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	grå
Lengde	10 mm
AWG	18
Innvendig diameter	2,8 mm
For tverrsnitt	0,75 mm ²
DIN-fargekode	Ja
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løst (10 VE à 100 stk.)
Pakkeenhet	1 000 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	0,11 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

Funksjoner

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 0,75 mm ² , AWG 18, grå, 10 mm, løse (10 sett à 100 stk.), 1000 stk.

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------