

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.644 Endehylser

Stat: 30.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.644 - Endehylser løst

Med plastkrager.

Funksjoner

Art.nr	AS 4051.644
Produktbeskrivelse	Med plastkrager.
Tekniske data	Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisert Plastkrager: Polypropylen
Farge	rød
Lengde	10 mm
AWG	18
Innvendig diameter	3 mm
For tverrsnitt	1 mm ²
DIN-fargekode	Ja
Henvisning	UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer	AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løst (10 VE à 100 stk.)
Pakkeenhet	1 000 stk.
Nettvekt	1 kg
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funksjoner

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivelse

Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1 mm², AWG 18, røde, 10 mm, løse (10 sett à 100 stk.), 1000 stk.

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)
UR