

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018 Skrutrekker

Stat: 27.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.018 - Skrutrekker uisolert

Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.



Funksjoner

Art.nr	AS 4052.018
Utførelse	for rettsporskruer
Produktbeskrivelse	Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.
Fordeler	Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
Materiale	Blad: Krom-molybden-vanadium-legering Håndtak innvendig: Hardplast Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Blad-Ø	5 mm
Knvilengde	25 mm
Blad (bredde x tykkelse)	5,5 x 1 mm
Drev	SL
Håndtak-Ø	21 mm
Håndtakslengde	60 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,03 kg
Bruttovekt	0,036 kg
Tolltariffnummer	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Produktbeskrivelse	Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1
